

### DATOS TÉCNICOS

<b>Capacidad interna</b>	0.52 L / 17.58 US oz		
<b>Grosor del material</b>	Envase TCR500	0.55 mm	0.025 pulg.
	Tapa TLR235	0.45 mm	0.018 pulg.
<b>Peso (aproximado) sin asa</b>	Envase TCR500	18.2 g	0.66 oz
	Tapa TLR235	6.2 g	0.22 oz
<b>Material</b>	Polipropileno		
<b>Rango térmico</b>	0°C (32°F) a 90°C (194°F)		
<b>Color</b>	Transparente, natural y blanco. Otros colores disponibles bajo pedido.		

### APERTURA Y CIERRE

**PARA ABRIR:** Rompa la lengüeta del sello de seguridad y quite la tapa.  
**PARA CERRAR:** Coloque la tapa sobre el envase. Presione hasta que embone la tapa. Recorra el borde de la tapa al tiempo que presiona el centro de la misma para liberar el aire acumulado en el envase. Si usa un dispositivo de cierre, aplique la función de purga adecuada

### RECOMENDACIONES

No apile las tarimas; se recomienda usar estantes. Use pallets Grado A con tablas poco espaciadas, para que las cajas tengan el soporte adecuado. La tensión de la emplayadora debe ajustarse para que las cajas no se deformen. Hofmann recomienda hacer pruebas antes de lanzar de lleno la producción.

### CERTIFICACIONES


Los materiales vírgenes están aprobados para entrar en contacto con alimentos y cumplen con las normas de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU.) y la HPFB (División de Productos Naturistas y Alimentos del Ministerio de Salud de Canadá).

Las condiciones de manejo pueden variar de un cliente a otro. Se recomienda hacer pruebas durante el proceso de desafilado, envasado, canalización en bandas transportadoras, paletización, almacenaje, transporte y utilización por intermediarios y consumidores. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Comuníquese con su representante de Hofmann para verificar estos datos.

### CÓDIGO DE PRODUCTO

**ENVASE: #TCR500 (16 oz)**

**TAPA: #TLR235**



### MEDIDAS

MEDIDAS	PULGADAS
Diámetro inferior	3.95
Diámetro superior con la tapa puesta	4.54
Altura con la tapa puesta	2.89

### EMPAQUE DE ENVASES VACÍOS Y TAPAS

- Almacenaje de envases vacíos:
  - 500 envases por caja
  - 32 cajas por tarima
  - 16,000 envases por tarima
- Almacenaje de tapas:
  - #TLR235:
  - 1,000 tapas por caja
  - 48 cajas por tarima
  - 48,000 tapas por tarima

