

Especificaciones del producto

Para uso pesado

e. **HOFMANN**
PLASTICS

DATOS TÉCNICOS

Capacidad interna	19 L / 5 gal		
Tapa	LR1920 - Cintillo desprendible Boquilla y/o ventila opcionales		
	SLR3 - Tapa a presión		
Grosor del material	Cubeta PR1900	2.29 mm	0.090 pulg.
	Tapa LR1920	1.93 mm	0.076 pulg.
	Tapa SLR3	1.93 mm	0.076 pulg.
Peso (aprox.) sin asa	Cubeta PR1900	890 g	31.39 oz
	Tapa LR1920	254 g	8.96 oz
	Tapa LRF1920	254 g	8.96 oz
	Tapa LVF1920	254 g	8.96 oz
	Tapa SLR3	173 g	6.10 oz
Material	HDPE		
Asa	Plástico o metal		
Rango térmico	-18°C (0°F) a 66°C (150°F)		
Impresión	Offset en seco (máx. 6 colores) Etiquetado por transferencia de calor Etiquetado en molde		
Color de la cubeta	Estándar en color blanco; otros colores disponibles		

RESISTENCIA PARA LLENADO POR ARRIBA

60kg (132lbs) a 23°C (73°F), 30 días. La temperatura del producto al momento de llenar las cubetas y la temperatura del almacén afectan el desempeño de la cubeta. Hofmann recomienda hacer pruebas antes de lanzar de lleno la producción.

APERTURA Y CIERRE

PARA ABRIR: Quite el cintillo de seguridad y levante la cubierta.
PARA CERRAR: Coloque la tapa sobre el cuerpo del cubeta. Presione con las manos o con un mazo de goma.

RECOMENDACIONES

Asegúrese de que las cubetas no rebasen las orillas del pallet. Use pallets Grado A con tablas poco espaciadas, para que las cubetas tengan el soporte adecuado. Para mayor estabilidad, purgue el aire de las cubetas cuando coloque la tapa. La tensión de la emplayadora debe ajustarse para que las cubetas no se deformen. Use hojas deslizadoras para darles mayor estabilidad a las cubetas. Hofmann recomienda hacer pruebas antes de lanzar de lleno la producción.

CERTIFICACIONES

Los materiales vírgenes están aprobados para entrar en contacto con alimentos y cumplen con las normas de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU.) y la HPFB (División de Productos Naturistas y Alimentos del Ministerio de Salud de Canadá).

Las condiciones de manejo pueden variar de un cliente a otro. Se recomienda hacer pruebas durante el proceso de desapilado, envasado, canalización en bandas transportadoras, paletización, almacenaje, transporte y utilización por intermediarios y consumidores. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Comuníquese con su representante de Hofmann para verificar estos datos.

CÓDIGO DE PRODUCTO

CUBETA: PR1900


TAPA: LR1920 o SLR3



DIMENSIONES	CM	PULG.
Altura de la cubeta	37.2	14.63
Altura de la cubeta con tapa	37.5	14.75
Ancho superior con tapa	31	12.21
Ancho inferior	26.4	10.38

EMPAQUE DE CUBETAS VACÍAS Y TAPAS

- Almacenaje de cubetas vacías: 132 por charola - 264 por pallet
- Almacenaje de tapas LR1920: 300 por caja - 600 por pallet
SLR3: 1,200 por pallet
- Estiba máxima de 2 pallets para el almacenaje de cubetas
- Estiba máxima de 4 pallets para el almacenaje de tapas



E. Hofmann Plastics Inc. • 51 Centennial Road, Orangeville, Ontario, Canada L9W 3R1

Tel.: 519-943-5050 • Lada sin costo: 1-877-707-Pail • Fax.: 519-938-5349 • www.hofmannplastics.com